

丸福産業 イチオシ情報

平成31年1月号 Vol.96


今年も「お役立ち商品」を情報発信します。

「平成最後の…」のフレーズが飛び交っていますが、新しい時代に向けて転換期にきた予感します。米中の貿易戦争の余波でいろんな影響が出始めていますが、何があっても乗り切らねばならないのは当然の事ですが、その為には具体的に進める事が基本です。弊社は本年も微力ながら皆様方にお役に立てるよう情報発信を心がけて参ります。何卒、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

出野

軽量・小型の電動ボールグリップドライバー登場!

腰サックに入れてラクラクの小型軽量、しかも、ひっかからないボールグリップ!



従来のペン型
電動ドライバー


約 **550g**



電ドラボールは

160g


と超軽量!



バッテリー充電ランプ
3.6V 800mAhの
リチウムイオンバッテリー

充電ポート
USBからも
モバイルバッテリーからも
充電可能

LEDライト
使用後も5秒光る
高輝度LEDライト



スライドスイッチ
正転・逆転を
軽い力で操作!

スリーブチャック
両頭・片頭ビットが
使える

本体仕様	
品名	電ドラボール
型番	220USB-1/220USB-5
バッテリー容量	Li-Ion 3.6V 800mAh
回転数(無負荷)(最大)	280min ⁻¹
トルク(最大)	2N・m(電動)
耐久トルク(手動時)	10N・m
スリーブ	対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
適用ビット	対辺6.35mm 片頭・両頭ビット
充電時間	約60分
充電回数*	約500回
連続使用時間	約40分(無負荷時)
ネジ締め付け回数	約200回(M4×20mm)
充電方式	Micro USB-typeB USB充電
入力(最大)	5V 1A
重量	160g(付属品含まず)
動作環境 / 充電環境	-10℃~45℃ / 0℃~40℃

充電器仕様	
入力	AC100~240V 50/60Hz
出力	5V 1A

*実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。
**バッテリーの交換はできません。

「電ドラボール」に関するご相談はお気軽に下記まで

「知恵の経営報告書2012」実践モデル企業

この情報についてのお問合せは、
お気軽に、本社 **(075)661-2171** まで



丸福産業は生産性向上・コストダウン・環境
対策をご提案する「KES」取得商社です

丸福産業株式会社

- 本社 〒601-8026 京都府京都市南区東九条中札辻町38
電話: (075)661-2171(代) Fax: (075)671-8075
- 彦根 〒522-0034 滋賀県彦根市大橋町16番地
- 栗東 〒520-3025 滋賀県栗東市中沢3丁目2番地4号
- URL: <http://www.e-marufuku.co.jp> info@e-marufuku.co.jp